シッケンズ木材保護塗料 新商品 セトールBLXpro のご案内

sikkens

/ッケンズの屋外用製品についに水性タイプが登場!

溶剤系塗料が苦手な方に(臭い、手荒れなど)

2016年3月発売

- ・低臭で従来に比べ乾燥時間も大幅に短縮(約2時間)!
- ・浸透+通気性塗膜(半造膜)による高い耐候性を発揮、 シッケンズならではの木目を生かす仕上がり感!
- ・屋外木部全般に使用可能で、用具の洗浄など後片付けも容易!

カラーラインナップ 全5色

※本品は水性タイプのためセトールHLSeなど油性タイプと多少発色が異なります。 樹種によっても違いがありますので、事前にお試し塗りをお薦め致します。




006 ライトオーク



009 ダークオーク



010 ウォールナット



077 ナチュラル

085 チーク

- ・樹種等により仕上がりが異なるため試し塗りをお薦めします。
- 塗りつぶしタイプではありません。
- ・標準は3回塗り仕上げです(見本は3回塗りです)。

<容量> 2.5L缶のみ く定 価> 10.500円(各色)





ウェスタンレット・シタ・ー(ラフ面)に塗装 BLXpro 077 HLSe 077



用途

屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ベンチ、ウッドデッキなど

特長

- ① 木材への浸透性が高い
- ② 完全な水性タイプ(低臭・速乾)で環境にも配慮
- ③ 木目を鮮明に映す美しい仕上がり
- ④ 浸透+通気性塗膜による高い耐候性

標準塗装仕様

標準塗布量:約16㎡/L/1回塗り

工程	塗料 • 用具	塗装方法	塗装間隔	備考
素地調整	サンドペーパー、塗料用シンナー、ダスターなど	下地のゴミ、汚れ、油分などの除去、サンディング(#120~#180)		塗れた素材の塗装は避け、木 材がしっかり乾燥した状態で塗 装してください。
1. 下塗り	セトールBL Xpro(各色) ※刷毛は水性用刷毛を使用	塗料を良く攪拌し、木目に沿って 均一に伸ばすように塗ります。 原則として希釈はしない。	2-4時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5℃~35°C)
(サンディング)	サンドペーパー、ダスター	下塗り乾燥後必要に応じて軽くサ:	ンディング(#240	~#320)、毛羽の除去
2. 中塗り	セトールBL Xpro(各色) ※刷毛は水性用刷毛を使用	塗料を良く攪拌し、木目に沿って 均一に伸ばすように塗装する。 原則として希釈はしない。	2-4時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5℃~35°C)
3. 上塗り	セトールBL Xpro(各色) ※刷毛は水性用刷毛を使用	塗料を良く攪拌し、木目に沿って 均一に伸ばすように塗装する。 原則として希釈はしない。	2-4時間(20°C)	しっかり乾燥させる。 拭き取り不要。 塗装温度 (5°C~35°C)

使用方法

- ・よく攪拌してから使用してください。
- ・水性用刷毛を使用し、木目に沿って伸ばすように塗ってください。
- ・塗り重ねの際はしっかり乾燥させてください。(目安の乾燥時間:2~4時間 20℃)
- ・希釈は不要ですが必要な場合は水で5%以内で希釈可能です。また、用具の洗浄は水を使用してください。
- ・セトールHLSe、セトールノバテックの旧塗膜への上塗り(メンテナンス)も可能です。

注意点

- 他製品との混合はできませんのでご注意ください。
- ・標準は3回塗り仕上げです。
- 水性タイプですので従来の屋外用油性タイプと多少発色が異なります(樹種により程度の違いがあります)。
- 木材の汚れ、油分、傷んでいる塗膜、カビはよく取り除いてください。
- ・木材の含水率は18%以下で塗装して下さい。塗装適温は5℃~35℃です。
- ・樹種や表面の状態等により仕上がり感(色・ツヤ・塗膜の形成)が異なります。
- ・ハードウッドは水溶性樹脂分による滲みや、乾燥に時間がかかる場合がございます。
- ・保管は密閉し子供の手の届かない冷暗所に保管してください。また凍結に注意してください。

施工性・仕上がり・色調等のご確認のため、事前のお試し塗りをお薦め致します。 無償サンプル(約100cc)をご提供致しますので、お気軽にお申し付け下さい。

※カタログ、施工説明書など順次改訂を行ってまいります。

※ご希望のお客様には成分表、MSDSをお送りさせて頂きます。お気軽にお申し付けください。

[総輸入発売元]

トーヨーマテリア株式会社 シッケンズ課 〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号 TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270

1LL • 03 3303 0207 1AA • 03 3303

http://www.sikkens-japan.com